


**AC4002**

Flat cable 1 meter EPDM bk

Bussystem AS-Interface

**nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag**



Produktmerkmale	
AS-i Flachkabel	
zum Einsatz in Durchdringungstechnik für FK-Unterteile und Compactmodule	
verpolungssicher durch spezielle Form	
100 m	
Elektrische Daten	
Elektrische Ausführung	Externe 24 V-Spannungseinspeisung
Betriebsspannung [V]	24 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [kg]	0,078
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Kabelmaterial	EPDM
Mantelfarbe	schwarz
Bemerkungen	
Verpackungseinheit [Stück]	1
Weitere Daten	

Artikelnr. bisher	Werkstoff / Farbe	Einsatzbereich	Länge [m]	Länge [m]	Länge [m]	Länge [m]
			100	50	500	1000
AC4000	EDPM / ye		E74000	E74002	E74003	—
AC4002	EDPM / bk		E74010	E74012	E74013	
AC4001	PUR / ye		E74100	—	—	E74104
AC4006	PUR / bk		E74110	—	—	E74114
AC4003	TPE / ye		E74200	—	—	—
AC4004	TPE / bk		E74210	—	—	—
AC4005	TPR / rd		E74220	—	—	—
AC4007	TPE-PVC / ye	Lebensmittelindustrie	E74300	—	—	—
AC4008	TPE-PVC / bk	Lebensmittelindustrie	E74310	—	—	—


**nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag**

**AC4002**

Flat cable 1 meter EPDM bk

Bus system AS-Interface

**no longer available - archive entry**



**Product characteristics**

AS-i flat cable

for use in insulation displacement connector technology for FC lower parts and compact modules

Reverse polarity protection due to special shape

100 m

**Electrical data**

Electrical design external 24 V power supply

Operating voltage [V] 24 DC

**Environment**

Ambient temperature [°C] -40...85

Protection IP 67

**Mechanical data**

Weight [kg] 0.078

**Electrical connection**

Connection 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Material EPDM

Sheath colour black

**Remarks**

Pack quantity [piece] 1

**Other data**

Previous article no.	Material / Colour	Application	Length [m]	Length [m]	Length [m]	Length [m]
			100	50	500	1000
AC4000	EDPM / ye		E74000	E74002	E74003	—
AC4002	EDPM / bk		E74010	E74012	E74013	
AC4001	PUR / ye		E74100	—	—	E74104
AC4006	PUR / bk		E74110	—	—	E74114
AC4003	TPE / ye		E74200	—	—	—
AC4004	TPE / bk		E74210	—	—	—
AC4005	TPR / rd		E74220	—	—	—
AC4007	TPE-PVC / ye	Food industry	E74300	—	—	—
AC4008	TPE-PVC / bk	Food industry	E74310	—	—	—


**no longer available - archive entry**

**AC4002**

Flat cable 1 meter EPDM bk

Système bus AS-interface

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**



**Caractéristiques du produit**

Câble plat AS-i

à clipser pour les modules de câblage pour câble plat et pour les modules compacts

Forme spécifique évite l'inversion de polarité

100 m

**Données électriques**

Technologie	alimentation externe en tension 24 V
Tension d'alimentation [V]	24 DC

**Conditions d'utilisation**

Température ambiante [°C]	-40...85
Protection	IP 67

**Données mécaniques**

Poids [kg]	0,078
------------	-------

**Raccordement électrique**

Raccordement	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Matière	EPDM
Couleur de la gaine	noir

**Remarques**

Quantité [pièce]	1
------------------	---

**Données supplémentaires**

Ancienne référence	Matière / couleur	Application	Longueur [m]	Longueur [m]	Longueur [m]	Longueur [m]
			100	50	500	1000
AC4000	EDPM / ye		E74000	E74002	E74003	—
AC4002	EDPM / bk		E74010	E74012	E74013	
AC4001	PUR / ye		E74100	—	—	E74104
AC4006	PUR / bk		E74110	—	—	E74114
AC4003	TPE / ye		E74200	—	—	—
AC4004	TPE / bk		E74210	—	—	—
AC4005	TPR / rd		E74220	—	—	—
AC4007	TPE-PVC / ye	Industrie agroalimentaire	E74300	—	—	—
AC4008	TPE-PVC / bk	Industrie agroalimentaire	E74310	—	—	—

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**