




Hűtővíz vezérlőtábla

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 mágneses induktív átfolyásérzékelő SM6000
- 3 vízstop szelep
- 4 visszacsapó szelep
- 5 vezetékszabályozószelep
- 6 Elektronikus nyomásérzékelő PK6524



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás hegesztőpisztolyhoz

Folyamatcsatlakozás

M22 x 1,5

Folyamatcsatlakozás vízellátáshoz

Folyamatcsatlakozás

M22 x 1,5



Hűtővíz vezérlőtábla

KWST WITH BALANCING VALVES

Áramlásellenőrzés		
Mérési tartomány	[l/min]	0,1...25
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás; Hűtővíz vezérlés	
Beszerelés	csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül; tömlőcsatlakozó	
Mérési paraméterek	áramlás; hőmérséklet; nyomás; totalizátor	
Vezérlés	kézi	
Közeg	Vezető folyékony anyagok; vizes bázisú közegek; glikol oldatok	
Közeghőmérséklet	[°C]	-10...70
Nyomásállóság	[bar]	10
Alkatrészek	mágneses induktív átfolyásérzékelő, SM6000	
	Elektronikus nyomásérzékelő, PK6524	
	filter	
	vízstop szelep	
	vezeték-szabályozószelep	
	visszacsapó szelep	
Kimenetek		
Kimeneti jel	kapcsoló jel; analóg jel; Impulzuskimenet; IO-Link (konfigurálható)	
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Mérési / beállítási tartomány		
Nyomásfelügyelet		
Mérési tartomány	[bar]	0...10
Áramlásellenőrzés		
Mérési tartomány	[l/min]	0,1...25
Hőmérséklet-ellenőrzés		
Mérési tartomány	[°C]	-20...80
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség	IP 67; (érzékelők)	
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	3858
Szerelés módja	Rögzítőkonzol	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; vörösvözet (2.1096.01)	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); FKM; NBR; PVDF	
Folyamatcsatlakozás hegesztőpisztolyhoz		
Folyamatcsatlakozás	M22 x 1,5	

ZZ0262



Hűtővíz vezérlőtábla

KWST WITH BALANCING VALVES

Folyamatcsatlakozás vízellátáshoz

Folyamatcsatlakozás

M22 x 1,5

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 3 x M12; Érintkezők: aranyozott