


KD3501



Sensor kapasitif

KDE2060-FBOA/LS100AK



1 potensiometer

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]		60
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		105 x 80 x 40

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]		20...250 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		8.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		8.5
Arus beban minimal [mA]		5
Kebocoran arus maks. [mA]		1.3 (120 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]		10
Frekuensi peralihan DC [Hz]		10
Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak



Sensor kapasitif

KDE2060-FBOA/LS100AK

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	60
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	60
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	$60 \pm 10 \%$
Jarak pengoperasian	[mm]	0...48.6
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-15...15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65
Data teknis		
Berat	[g]	317.514
Casing		persegi panjang
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	105 x 80 x 40
Material		PPE
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori		
Item dikirim		obeng: 1
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: C




KD3501



Sensor kapasitif

KDE2060-FBOA/LS100AK

Koneksi



Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat