

QZ9100



Paket hardware untuk memulai dan menguji aplikasi pemantauan kondisi dengan mudah

moneo Starterkit

hanya dijual jika dikombinasikan dengan paket lisensi QM9101



Aplikasi

Aplikasi

Deskripsi konten

Kompatibilitas

Pemantauan kondisi pada motor kipas, pompa, dan mesin yang simpel lainnya komponen yang cocok termasuk perkabelan, suplai daya, dan koneksi wifi dengan sensor getaran, sensor kecepatan, sensor suhu, master IO-Link (4 arah) termasuk hardware sebagai titik pusat untuk pengumpulan data dan pemrosesan dapat diintegrasikan ke dalam infrastruktur IT perusahaan dan disesuaikan kapan saja tanpa pengetahuan khusus



Paket hardware untuk memulai dan menguji aplikasi pemantauan kondisi dengan mudah

moneo Starterkit

Manajemen data	suhu koil pada motor	
	pengukuran kecepatan	
	nilai efektif kecepatan getaran (vRMS)	
	nilai efektif akselerasi (a-RMS)	
	rasio nilai maksimum terhadap nilai efektif akselerasi (faktor puncak)	
	nilai maksimum akselerasi (a-Peak)	
Output		
Jumlah output video	2; (DisplayPort)	
Software/pemrograman		
Bahasa	Jerman; Inggris; Prancis; Italia; Spanyol; Portugis; Cina; Jepang; Korea; Rusia	
Sistem operasi	Debian Linux 10	
Persyaratan sistem		
Browser web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru)	
Interface		
Interface komunikasi	Ethernet; USB	
Jumlah interface Ethernet	2; (GBit)	
Jumlah interface USB	4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...70
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...60
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95; (40 °C non kondensasi)
Perlindungan		IP 40
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Ketahanan terhadap getaran	IEC 60068-2-6	4 Grms / 5...500 Hz
Data teknis		
Berat	[g]	8670
Dimensi	[mm]	35 x 105 x 150
Hardware		
Prosesor	Intel Atom E3940 Quad Core	
Chip TPM	V 2.0	
BIOS	AMI UEFI (128 Mbit)	
Memori kerja	8 GB	
Penyimpanan massal	256 GB SSD	



**Paket hardware untuk memulai dan menguji aplikasi
pemantauan kondisi dengan mudah**

moneo Starterkit

Aksesori	
Item dikirim	moneo appliance; 1 x 35x 105 x150, moneo sudah diinstal sebelumnya, QHA210
	titik akses WIFI; 1 x Ø 68 / L = 74, ZB0878
	Sensor getaran; 2 x Ø 22 / L = 63,5, VVB001
	Suplai daya mode switch 24 V DC; 1 x 124 x 40 x 122,5, DN4011
	Sensor kabel suhu dengan sensor bolt-on; 1 x 12 x 8,7 x 51, TS2229
	Konverter sinyal yang diukur untuk sensor suhu; 1 x 52 x 25 x 18, TP3231
	Master IO-Link dengan interface IoT; 1 x 152 x 59,3 x 38,4, AL1350
	Pemantau kecepatan; 1 x M12 x 1 / L = 60, DI5028
	Kabel koneksi Ethernet; 1 x 2 m, E12090
	Kabel koneksi Ethernet; 1 x 2 m, EC2080
	Kabel koneksi; 3 x 2 m, EVC013
	Kabel koneksi; 1 x 0,3 m, EVC010
	Kabel koneksi dengan soket; 1 x 2 m, EVC001
Keterangan	
Catatan	hanya dijual jika dikombinasikan dengan paket lisensi QM9101
Jumlah paket	1 buah