


Panel kontrol air pendingin

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 Meteran aliran magnetik-induktif SM6000
- 3 katup penghenti air
- 4 katup searah
- 5 katup pengatur
- 6 pemantau tekanan elektronik PK6524



Karakteristik produk

Koneksi proses untuk pistol pengelasan

Koneksi proses

M22 x 1,5

Koneksi proses untuk suplai air

Koneksi proses

M22 x 1,5



Panel kontrol air pendingin

KWST WITH BALANCING VALVES

Pemantauan aliran		
Rentang pengukuran	[l/min]	0.1...25
Aplikasi		
Fitur khusus	Kontak berlapis emas	
Aplikasi	Aplikasi industri/otomatisasi pabrik; kontrol air pendingin	
Instalasi	koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor; koneksi selang	
Parameter pengukuran	aliran; suhu; tekanan; totaliser	
Pengontrol	manual	
Media	cairan konduktif; media berbasis air; larutan glikol	
Suhu media	[°C]	-10...70
Peringkat tekanan	[bar]	10
Komponen	Meteran aliran magnetik-induktif, SM6000	
	Pemantau tekanan elektronik, PK6524	
	filter	
	katup penghenti air	
	katup pengatur	
	katup searah	
Output		
Sinyal output	sinyal peralihan; sinyal analog; Output pulsa; IO-Link (dapat dikonfigurasi)	
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)	
Rentang pengukuran/pengaturan		
Pemantauan tekanan		
Rentang pengukuran	[bar]	0...10
Pemantauan aliran		
Rentang pengukuran	[l/min]	0.1...25
Pemantauan suhu		
Rentang pengukuran	[°C]	-20...80
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...50
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67; (sensor)	
Pengujian/persetujuan		
EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Pressure Equipment Directive	Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan	
Data teknis		
Berat	[g]	3858
Tipe pemasangan	Braket pemasangan	
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; kuningan merah (2.1096.01)	
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	

ZZ0262



Panel kontrol air pendingin

KWST WITH BALANCING VALVES

Koneksi proses untuk pistol pengelasan	
Koneksi proses	M22 x 1,5
Koneksi proses untuk suplai air	
Koneksi proses	M22 x 1,5
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Konektor: 3 x M12; Kontak: dilapisi emas	