


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 DIN 선로에 조립함



## 제품 특성

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 하우징     | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
| 크기 [mm] | 75 x 55 x 110       |

## 어플리케이션

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 어플리케이션 | 과속 및 속도미달에 관한 펄스 시퀀스의 범용적인 평가; 회전속도 모니터링 |
|--------|------------------------------------------|

## 전기적 데이터

|               |      |                     |
|---------------|------|---------------------|
| 정격전압 AC       | [V]  | < 230               |
| 정격전압 DC       | [V]  | 24                  |
| 정격전압 허용오차     | [%]  | 10                  |
| 정격전압 허용오차 2   | [%]  | 10                  |
| 정격 주파수 AC     | [Hz] | 50...60             |
| 센서용 보조 에너지 DC | [V]  | 24; ( $\leq 30$ mA) |

## 입력 / 출력

|              |             |
|--------------|-------------|
| 입력부 및 출력부 수효 | 릴레이 출력 수: 1 |
|--------------|-------------|

## 출력

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 릴레이 출력 수 | 1                        |
| 접촉 부하    | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |

## 측정 범위 / 설정 범위

|      |           |            |
|------|-----------|------------|
| 설정범위 | [Imp/min] | 500...5000 |
|------|-----------|------------|

## 정확성 / 편차

|        |          |         |
|--------|----------|---------|
| 히스테리시스 | [Sr 의 %] | 5...100 |
| 재연성    | [Sr 의 %] | 1       |



속도 모니터링용 평가 유닛

D100/230VAC/3LED

| 반응시간          |                          |               |
|---------------|--------------------------|---------------|
| 가동지연 시간       | [s]                      | 0,5...15      |
| 소프트웨어 / 프로그래밍 |                          |               |
| 접점의 조정        | 전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정 |               |
| 작동 조건         |                          |               |
| 주변온도          | [°C]                     | -20...70      |
| 보호등급          | IP 40                    |               |
| 터미널 보호등급      | IP 20                    |               |
| 기계적 데이터       |                          |               |
| 하우징           | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징      |               |
| 크기            | [mm]                     | 75 x 55 x 110 |
| 재질            | 플라스틱                     |               |
| 디스플레이 / 작동 요소 |                          |               |
| 디스플레이         | 스위칭 상태                   | LED, 녹색       |
|               | 작동                       | 1 x LED, 녹색   |
| 전기적 연결        |                          |               |
| 연결부           |                          |               |

