


상태 모니터링 어플리케이션을 셋업하기 위한 소프트웨어 패키지에 대한 라이선스

moneo RTM package License

moneo|RTM



어플리케이션

어플리케이션

내용 설명

구성

예를 들어 팬 또는 펌프의 모터 등의 진동 진단을 통한 상태 모니터링

moneo RTM을 통한 상태 모니터링내의 향상된 진동 분석

VVB 진동 센서를 사용한 어플리케이션 모니터링

moneo 어플리케이션에 기반이 되는 IIoT 플랫폼

IO-Link 유닛의 셋업 및 진단을 위한 파라미터 세팅 소프트웨어

상태 모니터링 및 분석을 위한 실시간 유지보수 소프트웨어

ifm IO-Link 마스터에 대한 데이터 인터페이스

프로세스 값을 전송하기 위한 150개의 정보 포인트

ifm VSE 진단 전자 시스템 및 ifm IO-Link 마스터를 위한 커뮤니케이션 인터페이스용 라이선스가 포함됩니다.

스마트 ifm 유닛을 위한 현재 및 미래 edgeConnect 모듈이 지원됩니다.

진동 raw 데이터 기록을 위한 이벤트에 기반한 규칙 생성

유지보수의 경우, 규칙의 비활성화



상태 모니터링 어플리케이션을 셋업하기 위한 소프트웨어 패키지에 대한 라이선스

moneo RTM package License

연결성	IO-Link 센서
	스마트 ifm 유닛 연결을 위한 모든 사용가능한 moneo edgeConnect 모듈용
	ifm VSE 진단 전자장치 및 ifm IO-Link 마스터를 위한 커뮤니케이션 인터페이스가 포함됩니다.
데이터 관리	계산된 값을 사용하여 프로세스 값을 논리적으로 접속
	향상된 진단을 위한 진동 raw 데이터의 완전 자동화된 기록
	데이터 다운로드를 위한 유연한 포맷 선택
	raw 데이터 다운로드
모니터링	프로세스 데이터 검색 및 분석
	실시간으로 상태 모니터링 (실시간 유지보수)
	향상된 진동 진단을 위한 특정 주파수 분석
파라미터 세팅	IO-Link 디바이스의 제조업체를 포괄하는 파라미터 세팅 (IO-Link v1.1부터)
	ifm IO-Link 마스터의 파라미터 세팅
	네트워크 및 포인트-투-포인트 프로그래밍
사용자 인터페이스	시간 및 주파수 레인지에서 진동 데이터의 가시화
소프트웨어 / 프로그래밍	
언어	독문; 영어; 프랑스어; 이탈리아어; 스페인어; 포르투갈어; 중국어; 일본어; 한국어; 러시아어
데이터 캐리어	다운로드
포함된 라이선스	moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (moneo appliance QHA200 또는 Windows 설치와 함께 사용)
라이선스 타입	라이선스 패키지
라이선스 클래스	FULL 버전
기계적 데이터	
무게	[g] 0,001