




Licence pour le progiciel de mise en place d'une application de surveillance d'état

moneo RTM package License



Application	
Application	Surveillance d'état par diagnostic des vibrations, par exemple sur les moteurs de ventilateurs ou de pompes
	analyse vibratoire étendue au sein de la surveillance d'état par moneo RTM
	surveillance d'applications avec des capteurs de vibrations VVB



Licence pour le progiciel de mise en place d'une application de surveillance d'état

moneo RTM package License

Description du contenu	plateforme IIoT servant de base pour les applications moneo logiciel de paramétrage pour la configuration et le diagnostic d'appareils IO-Link logiciel de maintenance en temps réel pour la maintenance préventive conditionnelle et l'analyse interface de données aux maîtres IO-Link d'ifm 150 points d'informations pour transmettre les valeurs process comprend les licences pour les interfaces de communication pour l'électronique de diagnostic VSE et le maître IO-Link d'ifm les modules edgeConnect actuels et futurs pour les appareils intelligents d'ifm sont supportés.
Configuration	création de règles basés sur des événements pour l'enregistrement des données brutes des vibrations désactivation de règles lors de la maintenance
Connectivité	capteurs IO-Link pour tous les modules moneo edgeConnect disponibles pour le raccordement des appareils intelligents d'ifm comprend l'interface de communication pour l'électronique de diagnostic VSE et le maître IO-Link d'ifm
Gestion des données	liaison logique de valeurs process via des valeurs calculées Enregistrement entièrement automatisé de données brutes des vibrations pour des diagnostics étendus sélection flexible de formats pour le téléchargement de données téléchargement des données brutes
Surveillance	collecte et analyse des données process surveillance d'état en temps réel (maintenance en temps réel) analyse de fréquences spécifiques pour le diagnostic avancé des vibrations
Paramétrage	Paramétrage d'appareils IO-Link indépendant du fabricant (à partir d'IO-Link V1.1) paramétrage de maîtres ifm IO-Link Programmation réseau et point-à-point
Interface utilisateur	visualisation des données des vibrations sur une plage de temps et de fréquence
Logiciel / programmation	
Langue	allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe
Support de données	téléchargement
Licences contenues	moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (pour l'utilisation avec moneo appliance QHA200 ou une installation de Windows)
Type de licence	licence d'un package
Classe de licence	version complète
Données mécaniques	
Poids	[g] 0,001