


ZZ0057



Kontrollpaneler for kjølevann

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 Flowsensorer
- 3 vannstoppventil
- 4 backstop
- 5 reguleringsventil
- 6 Trykksensorer
- 7 dekke



Produktegenskaper

Prosesskobling for sveisepistol

Prosesstillkobling

M22 x 1,5

Prosesskobling for vannforsyning

Prosesstillkobling

M22 x 1,5



Kontrollpaneler for kjølevann

KWST WITH BALANCING VALVES

Strømningsovervåking		
Måleområde	[l/min]	0,00...50,00
Applikasjon		
Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Applikasjon	Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering; kontrollpanel for kjølevann	
Installasjon	tilkobling til rør ved hjelp av en adapter; rør-tilkobling	
Måleparametere	Gjennomstrømning; Temperatur; Trykk; totalisator	
Kontroller	manuell	
Medier	vann; glykol løsninger	
Mediumtemperatur	[°C]	-10,00...80,00
Trykkklassifisering	[bar]	10,00
Komponenter	Ultrasoniske flow meter, SU7200	
	Elektronisk trykkmåler, PN7594	
	filter	
	vannstoppventil	
	reguleringsventil	
	backstop	
	dekke	
Utganger		
Utgangssignal	koblingssignal	
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Måle - / innstillingsområde		
Trykkovervåking		
Måleområde	[bar]	0,00...10,00
Strømningsovervåking		
Måleområde	[l/min]	0,00...50,00
Temperaturovervåking		
Måleområde	[°C]	-10,00...80,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65; (sensorer)	
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Direktivet for trykkutstyr	Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	7 781,20
Type montering	monteringssett med beskyttelsesdeksel	
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT +PC-GF30; gunmetal (2.1096.01); AlMgSi0,5 anodisert; PA	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; keramikk	
Prosesskobling for sveisepistol		
Prosesstilkobling	M22 x 1,5	

ZZ0057



Kontrollpaneler for kjølevann

KWST WITH BALANCING VALVES

Prosesskobling for vannforsyning

Prosesstilkobling	M22 x 1,5
-------------------	-----------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 3 x M12; kontakter: gullbelagte