


Lokal lisens for tillegg til GSDML-parameterinnstilling

moneo configure PLC tools LIC

for bruk med GSDML-filer av ifm IO-Link-mastertype AL140x og AL1304 til AL1307

moneo|configure PLC Toolbox



Applikasjon

Applikasjon	for bruk sammen med GSDML-filer for ifm AL14xx IO-Link-mastere
Bruksområder	utvidelse av en ifm-AL14xx IO-Link-master GSDML-fil fra IO-Link-enhetsparametere
Konfigurasjon	opprettelse av en GSDML-fil
Kompatibilitet	kompatibel med AL14xx-seriens GSDML-filer og alle IO-Link-enheter i henhold til gjeldende IO-Link-spesifikasjon
Dataadministrasjon	integrasjon av IO-Link-enhetsparametere i den valgte GSDML-filen
Parameterinnstilling	skrivet valgte enhetsparametere inn i et underkortspor til GSDML-filen
	visning av allerede integrerte IO-Link-enheter



Lokal lisens for tillegg til GSDML-parameterinnstilling

moneo configure PLC tools LIC

Brukergrensesnitt	brukergrensesnittet er integrert i dashbordfunksjonen til moneo configure (SA) visning av alle integrasjoner er allerede gjennomført, og med gjeldende handling angivelse av minne fortsatt uinnskrenket, og minne allerede brukt, pr. underkortspor angivelse av valgte parametere for øyeblikket
IO-Link-funksjoner	brukerspesifikt valg av de nødvendige IO-Link-parametrene som skal integreres
Programvare / programmering	
Språk	Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Polsk
Data carrier	nedlasting
Type av lisens	enkelt lisens
Lisensklasse	lokal fullversjon
Systemkrav	
Min. CPU-syklus	2,3 GHz
Min. antall CPU-kjerner	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafisk oppløsning	1920 x 1080
Nødvendig enhet grensesnitt	USB; LAN Adapter - RJ45
Nettverkskort	Ethernet 1 Gbit
Nettverksprotokoll	Ethernet TCP/IP
Operativsystem	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Nettleser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader)
I tillegg nødvendig programvare	moneo software download
	moneo configure free
	moneo configure