


5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/Std/Buzzer



1 brzęczyk





Aplikacja

Aplikacja	sygnalizacja stanu maszyny
-----------	----------------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	< 200

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 6
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	6	
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Min.czas cyklu procesu [ms]	3,2	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	850
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...50	
Temperatura składowania [°C]	-40...75	
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90	
Ciśnienie powietrza [kPa]	< 106	
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000	
Ochrona	IP 54	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	567	
Wymiary [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	status	1 x LED, kolor zielony
	segment LED	5 x 4 LED
Sygnał akustyczny	brzęczyk	
Max. ciśnienie akustyczne [dB]	85	
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060	
	uchwyt ścienny, E89061	
	Adapter montażowy, E89063	
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064	
	tuleja montażowa, E89065	
	tuleja montażowa, E89066	
	tuleja montażowa, E89067	
Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A



Podłączenie

1	Wejście binarne segment LED 5
2	brzęczyk
3	Wejście binarne segment LED 3
4	Wejście binarne segment LED 2
5	Zasilanie
6	Wejście binarne segment LED 1
7	Wejście binarne segment LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramy i grafiki

montaż na podstawie



DV1530



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/Std/Buzzer

montaż naścienny

