




Osobna licencja do parametryzacji online i offline
urządzeń IO-Link

moneo configure SA License

Zacznij od pobrania oprogramowania, testuj je przez 30 dni, a potem je zakup!

moneo|configure SA



Aplikacja	
Aplikacja	do wykorzystania samodzielnego na pojedynczym komputerze PC
Zastosowanie	parametryzacja i diagnostyka urządzeń IO-Link
Zgodność	kompatybilność z IO-Link zgodnie z bieżącą specyfikacją IO-Link Community
Zarządzanie urządzeniami	Proste wykrywanie urządzeń przez wyszukiwanie sieciowe lub adresację IP niezależne od producenta zarządzanie plikami IODD
Zarządzanie danymi	zintegrowane zarządzanie zestawem danych parametryzacji automatyczne pobieranie pliku IODD przy podłączaniu urządzeń innych producentów funkcja szukania online IODD w połączeniu z bazą danych IODD zintegrowane zarządzanie plikami IODD niezależnie od producenta



Osobna licencja do parametryzacji online i offline urządzeń IO-Link

moneo configure SA License

Nastawa parametru	parametryzacja online i offline urządzeń IO-Link ifm
	niezależne od producenta ustawianie parametrów urządzeń IO-Link (począwszy od IO-Link v1.1)
	reprezentacja parametrów mastera
	parametryzacja przez mastera USB i Ethernet
	programowanie sieciowe i punkt do punktu
Interfejs użytkownika	dynamiczny interfejs użytkownika jako aplikacja przeglądarkowa
	zintegrowany kokpit dla wyświetlania wielu wartości procesowych
	równoległe wyświetlanie wartości procesowych i parametrów

Software / programowanie

Język	niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański; Rosyjski
Nośnik danych	Pobierz
Rodzaj licencji	pojedyncza licencja
Klasa licencji	pełna wersja

Wymagania sprzętowe

Min. cykl procesora	2,3 GHz
Min. liczba rdzeni procesora	4
Min. pamięci RAM	8 GB
Min. pamięć dysku twardego	1 GB
Min. rozdzielczość karty graficznej	1920 x 1080 (Full HD)
Wymagany interfejs urządzenia	USB; LAN Adapter - RJ45
Karta sieciowa	Ethernet 1 Gbit
Protokół sieciowy	Ethernet TCP/IP
System operacyjny	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (tylko wersje aktualnie wspierane przez Microsoft)
Przeglądarka internetowa	Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania)
Dodatkowo wymagane oprogramowanie	moneo software download

Dane mechaniczne

Waga	[g]	0,001
Uwagi		
Uwagi	Zacznij od pobrania oprogramowania, testuj je przez 30 dni, a potem je zakup!	