

E11571




Caixa separadora

ZDO8H059MSS00,5H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC038  
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!




| Aplicação                                 |                                                        |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Característica especial                   | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |            |
| Sem silicone                              | sim                                                    |            |
| Dados elétricos                           |                                                        |            |
| Tensão de funcionamento                   | [V]                                                    | 10...30 DC |
| Classe de proteção                        |                                                        | II         |
| Corrente de carga máx. por módulo/ranhura | [A]                                                    | 4          |
| Corrente máx. de carga total              | [A]                                                    | 12         |



## Caixa separadora

ZDO8H059MSS00,5H11


| Condições de funcionamento                                                                                  |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Temperatura ambiente                                                                                        | [°C]                | -15...80         |
| Proteção                                                                                                    |                     | IP 67            |
| Dados mecânicos                                                                                             |                     |                  |
| Dimensões                                                                                                   | [mm]                | 18 x 54 x 127    |
| Materiais                                                                                                   |                     | TPU              |
| Material do invólucro                                                                                       |                     | TPU              |
| Quantidade de slots do distribuidor central                                                                 |                     | 8                |
| Versão do conector                                                                                          |                     | M12              |
| Visualizadores/elementos de funcionamento                                                                   |                     |                  |
| Visualizador                                                                                                | estado de comutação | 8 x LED, amarelo |
|                                                                                                             | em funcionamento    | 1 x LED, verde   |
| Notas                                                                                                       |                     |                  |
| Quantidade da embalagem                                                                                     |                     | 1 peças          |
| conexão elétrica                                                                                            |                     |                  |
| Cabo: 0,5 m, PUR / PVC, Sem halogéneo, preto, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> |                     |                  |
| conexão elétrica - slot                                                                                     |                     |                  |
| Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm          |                     |                  |
|                          |                     |                  |



## Caixa separadora

ZDO8H059MSS00,5H11

### Conexão



|         | Cores dos condutores : |
|---------|------------------------|
| BK =    | preto                  |
| BN =    | castanho               |
| BU =    | azul                   |
| GN =    | verde                  |
| GN/YE = | verde/amarelo          |
| GY =    | cinza                  |
| PK =    | rosa                   |
| RD =    | vermelho               |
| VT =    | lilás                  |
| WH =    | branco                 |
| YE =    | amarelo                |