




Licença autônoma para a parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link

moneo configure SA License

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

a partir de agora a versão autônoma (SA) está disponível gratuitamente como moneo configure free

moneo|configure SA



Aplicação

Aplicação	para a operação autônoma em um computador de usuário único
Aplicação	Configuração e diagnóstico de dispositivos IO-Link
Compatibilidade	Compatível com IO-Link de acordo com a especificação atual da comunidade IO-Link
Gerenciamento de dispositivos	Deteção simples de dispositivos através da busca pela rede ou endereço IP Gerenciamento de IODD independentes do fabricante
Gerenciamento de dados	Gerenciamento integrado de conjuntos de dados de parâmetros Download automático do IODD ao conectar dispositivos de outros fabricantes Função de busca online IODD em combinação com o banco de dados IODD gerenciamento IODD integrado independentemente do fabricante



Licença autônoma para a parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link

moneo configure SA License

Configuração de parâmetros

Parametrização ONLINE e OFFLINE de dispositivos IO-Link da ifm

Parametrização independente do fabricante de dispositivos IO-Link (a partir do IO-Link V1.1)

Exibição dos parâmetros do mestre

Parametrização através dos mestres USB e Ethernet

Programação de rede e ponto a ponto

Interface do usuário

interface de usuário dinâmica como aplicação de navegador

Cockpit integrado para a exibição de diversos valores do processo

visualização paralela de valores de processos e parâmetros

Software / programação

Lingua

Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano; Russo

Portadora de dados

Download

Tipo de licença

Licença única

Classe de licença

Versão completa

Requisitos de sistema

Mín. Ciclo do CPU

2,3 GHz

Mín. Quantidade de núcleos CPU

4

RAM mín.

8 GB

Espaço no disco rígido mín.

1 GB

Mín. Resolução de gráfico

1920 x 1080 (Full HD)

Interface de equipamento necessária

USB; LAN Adapter - RJ45

Placa de rede

Ethernet 1 Gbit

Protocolo de rede

Ethernet TCP/IP

Sistema operativo

Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (Somente versões dentro do período de assistência Microsoft)

Navegador Web

Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões)

Software adicional necessário

moneo software download

Dados mecânicos

Peso

[g]

0,001