


QHA210



Hårdvara för användning av moneo i en produktionsmiljö

moneo appliance QHA210

licens för användning av moneo produkter måste beställas separat



Applikation	
Applikation	IT-hårdvara för användning av moneo tillhandahållande av minneskapacitet och processorkraft moneo mjukvara förinstallerad Enkel set-up utan speciell IT-kunskap
Innehållsbeskrivning	inklusive apparathanteringssystem (AMS) för konfiguration och underhåll
Kompatibilitet	kan användas oberoende av IT-infrasstruktur kan när som helst integreras i en IT-nätverksstruktur
Konnektivitet	interface för givare och IT-nätverk
Underhåll och support	integrerad uppdatering , back-up och supportfunktioner via Appliance Management System
Elektriska data	
Anslutningsspänning	[V] 10...36 DC



Hårdvara för användning av moneo i en produktionsmiljö

moneo appliance QHA210

Effektförbrukning	[W]	21; (maximal: 47)
Utgångar		
Antal videoutgångar		2; (DisplayPort)
Mjukvara / programmering		
Licens inkluderad		appliance management system (AMS)
Hänvisning till licens		hårdvarubunden; licens för användning av moneo produkter måste beställas separat
Operativsystem		Debian Linux 11
AMS		
Språk		tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska
AMS-konsol		
Språk		engelska
Systemkrav		
Web browser		Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan)
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		Ethernet; USB
Antal Ethernet Interfaces		2; (Gbit)
Antal USB Interfaces		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95; (40 °C ej kondenserande)
Kapslingsklass		IP 40
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrationstålighet	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1269,2
Mått	[mm]	35 x 105 x 150
Hårdvara		
Processor		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM chip		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Arbetsminne		8 GB
Masslagring		256 GB SSD
Anmärkning		
Instruktion		licens för användning av moneo produkter måste beställas separat
Förpackning		1 antal