


Sada pro muting funkci

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
-------------	---------------------

Oblast nasazení

Provedení	sekvenční tlumení pomocí čtyř paralelních vícebarevných světelných bariér
Funkční princip	Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí [V]	19,2...28,8 DC
Proudový odběr [mA]	60
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	940

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	0,5



Sada pro muting funkci

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	100
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	< 3,5
------------------------	-------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-30...55
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
--	--------------

Mechanická data

Hmotnost [g]	4295
Materiály	Hliník; polypropylen
Materiál optické čočky	polykarbonát-ABS

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	vysílač	LED, žlutá
	Přijímač	LED, zelená/červená

Upozornění


Obsah balení	4 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Přijímač 1

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá



Připojení




4 OUT 1	Spínací výstup
2 OUT 2	Spínací výstup

Sada pro muting funkci


4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Elektrické připojení - Příjímač 2

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená




Připojení



4 OUT 3 Spínací výstup
2 OUT 4 Spínací výstup

Elektrické připojení - vysílač 1


konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá



Sada pro muting funkci

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Připojení




2 IN


Sync A

Elektrické připojení - vysílač 2

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená



Připojení



2 IN

Sync B