




Lokalna licenca za SmartLimitWatcher za spremljanje stanja več procesnih vrednosti na podlagi umetne inteligence

moneo

moneo | DataScience Toolbox



Območje uporabe	
Uporaba	razširjena licenca za moneo za dinamično spremljanje stanja preprostih in kompleksnih industrijskih naprav, strojev, sestavnih delov in proizvodnih procesov na podlagi umetne inteligence
Konfiguracija	dinamična opozorila in alarmi so nastavljeni samodejno in jih je mogoče prilagoditi
	indikatorji stanja se lahko aktivirajo za prepoznavanje neznanih stanj stroja
	zagotavljanje metod filtriranja za ločevanje nepomembnih obvestil od dejanskih sprememb stanja
Združljivost	združljiv z vsemi podatki, ki so na voljo v moneo
Upravljanje s podatki	samodejna zamenjava manjkajočih vrednosti
	možnost za konfiguracijo prilagojenih pravil preoblikovanja
	nastaviti je mogoče časovno ločljivost časovnega intervala, ki ga je treba spremljati



Lokalna licenca za SmartLimitWatcher za spremljanje stanja več procesnih vrednosti na podlagi umetne

intelligence

Spremljanje

moneo DataScience Starter LIC

	trajno spremljanje ciljnih spremenljivk z uporabo računanja dinamičnih pričakovanih razponov
	avtomatizirano ustvarjanje kartic, ko so dosežene dinamične mejne vrednosti
Uporabniški vmesnik	čarovnik v 5 korakih za preprosto konfiguracijo dinamične mejne vrednosti opozarjanja in alarmov brez kode
	sprotni prikaz vrednosti senzorja in dinamične mejne vrednosti opozarjanja in alarmov

Programska oprema/programiranje

Jezik	nemščina; angleščina; Francoščina; Italijanščina; Španščina; Portugalščina; Kitajščina; Japonščina; Korejščina; poljščina
Nosilec podatkov	prenos
Vrsta licence	ena licenca
Razred licence	polna različica na mestu uporabe

Sistemske predpostavke

Min. cikel CPU	2,3 GHz
Min. število jeder CPU	4
Min. RAM	8
Min. grafična ločljivost	1920 x 1080
Potreben vmesnik naprave	USB; LAN Adapter - RJ45
Mrežna kartica	Ethernet 1 Gbit
Omrežni protokol	Ethernet TCP/IP
Operacijski sistem	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Spletni brskalnik	Google Chrome; Mozilla Firefox; (podprte različice: glejte trenutne opombe ob izdaji)
Dodatno potrebna programska oprema	moneo software download: QM9102 ali QM9112