

# E11571




## Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS00,5H11

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC038

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



### Uygulama

Sistem

Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar

Silikonsuz

evet

### Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Koruma sınıfı

II

Modül/Slot başına düşen  
maks. akım yükü

[A]

4

Maks. akım yükü toplamı

[A]

12

# E11571



## Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS00,5H11

| Çalışma Koşulları                                                                                         |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Çalışma sıcaklığı                                                                                         | [°C]               | -15...80       |
| Koruma                                                                                                    |                    | IP 67          |
| Mekanik özellikleri                                                                                       |                    |                |
| Boyutlar                                                                                                  | [mm]               | 18 x 54 x 127  |
| Malzemeler                                                                                                |                    | TPU            |
| Kalıp-gövde malzemesi                                                                                     |                    | TPU            |
| Port dağıtım kutusu sayısı                                                                                |                    | 8              |
| Konektör tipi                                                                                             |                    | M12            |
| Gösterge / Kontroller                                                                                     |                    |                |
| Gösterge                                                                                                  | Anahtarlama durumu | 8 x LED, sarı  |
|                                                                                                           | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |
| Açıklamalar                                                                                               |                    |                |
| Paket miktarı                                                                                             |                    | 1 adet         |
| Elektriksel bağlantı                                                                                      |                    |                |
| Kablo: 0,5 m, PUR / PVC, Halojensiz, siyah, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> |                    |                |
| Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler                                                           |                    |                |
| Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm    |                    |                |
|                                                                                                           |                    |                |


# E11571



## Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS00,5H11

### Bağlantı



|         |                  |
|---------|------------------|
|         | Kablo renkleri : |
| BK =    | siyah            |
| BN =    | kahve rengi      |
| BU =    | mavi             |
| GN =    | yeşil            |
| GN/YE = | yeşil/sarı       |
| GY =    | gri              |
| PK =    | pembe            |
| RD =    | kırmızı          |
| VT =    | mor              |
| WH =    | beyaz            |
| YE =    | sarı             |