




Upravljalna plošča za hladilno vodo

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 Magnetno-induktivni senzor pretoka SM6000
- 3 ventil za zapiranje vode
- 4 protipovratni ventil
- 5 regulacijski ventil
- 6 Elektronsko tlačno stikalo PK6524



Značilnosti izdelka

Procesni priključek za varilno pištolo

Procesni priključek

M22 x 1,5

Procesni priključek za oskrbo z vodo

Procesni priključek

M22 x 1,5



Upravljalna plošča za hladilno vodo

KWST WITH BALANCING VALVES

Spremljanje pretoka		
Merilno območje	[l/min]	0,1...25
Območje uporabe		
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Uporaba	Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne; Nadzor hladilne vode	
Montaža	Prikluček na cevovod preko adapterja; cevna povezava	
Merilni parametri	pretok; temperatura; tlak; totalizator	
Krmilnik	ročno	
Mediji	Prevodni tekoči mediji; mediji na vodni bazi; raztopine glikola	
Temperatura medija	[°C]	-10...70
Tlačna trdnost	[bar]	10
Komponente	Magnetno-induktivni senzor pretoka, SM6000	
	Elektronsko tlačno stikalo, PK6524	
	filter	
	ventil za zapiranje vode	
	regulacijski ventil	
	protipovratni ventil	
Izhodi		
Izhodni signal	preklopni signal; analogni signal; Impulzni izhod; IO-Link (možnost konfiguracije)	
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Območje merjenja/nastavitve		
Nadzor tlaka		
Merilno območje	[bar]	0...10
Spremljanje pretoka		
Merilno območje	[l/min]	0,1...25
Nadzor temperature		
Merilno območje	[°C]	-20...80
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; (senzorji)	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Direktiva o tlačni opremi	Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	3858
Vrsta montaže	Montažno držalo	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; rdeča litina (2.1096.01)	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Procesni priključek za varilno pištolo		
Procesni priključek	M22 x 1,5	

ZZ0262



Upravljalna plošča za hladilno vodo

KWST WITH BALANCING VALVES

Procesni priključek za oskrbo z vodo

Procesni priključek	M22 x 1,5
---------------------	-----------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 3 x M12; Kontakti: pozlačeno