


Noktasal seviye algılama sensörü

LI0481--K-00KNPKG/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: LI2143

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Programlama butonu



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Prob uzunluğu L [mm]	481

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Ortam	soğutucular; Yağ
Kullanılamaz	asitler; alkali
Ortam sıcaklığı [°C]	0...65; (su ve sulu ortamlar için: 0...35 °C)
Tank basıncı [bar]	0,5; (montaj aksesuarları ile montaj yapıldığı zaman: E43001 - E43007, E43019)

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	13; (24 V)
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Ölçme ilkesi	kapasitif

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5



Noktasal seviye algılama sensörü

LI0481--K-00KNPKG/US

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	481
-----------------	------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...65
Çalışma sıcaklığı hakkında	su ve sulu ortamlar için: 0...35 °C	
Koruma	IP 67	

Testler / Onaylar

Onay	WHG § 19	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pens kapanması
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V (500 Ω AC)

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	Ø 16
Malzemeler	PP; TPE-V	
Malzeme (ıslak parçalar)	PP-H	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, kırmızı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



LI2043



Noktasal seviye algılama sensörü

LI0481--K-00KNPKG/US

Bağlantı

