




應用於氣動四分之一迴轉緻動器的**AS-Interface**自動設定

Added Value package AS-i T5



- 1 T5連接
- 2 凸輪 間隔片 螺栓
- 3 磁閥
- 4 連接電磁閥的預配電纜
- 5 FC扁平電纜絕緣分接頭

| 產品特徵             |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 輸出功能             | PNP                                |
| 感應距離 [mm]        | 4                                  |
| 電氣數據             |                                    |
| AS-i電流損耗最大值 [mA] | 160                                |
| 工作電壓AUX DC [V]   | 26.5...31.6; (符合cULus - Class 2標準) |
| 總的輸入/輸出          |                                    |
| 輸入和輸出總數          | 數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 1                |
| 輸入               |                                    |
| 數字輸入數            | 2                                  |
| 輸出               |                                    |
| 數字輸出數量           | 1                                  |
| 輸出功能             | PNP                                |
| 監控範圍             |                                    |
| 感應距離 [mm]        | 4                                  |
| AS-i分類           |                                    |
| AS-i版本           | 2.1                                |
| AS-i Profil      | S-7.A.E                            |



## 應用於氣動四分之一迴轉致動器的AS-Interface自動設定

Added Value package AS-i T5

|            |       |     |
|------------|-------|-----|
| AS-i I/O配置 | [hex] | 7   |
| AS-i ID代碼  | [hex] | A.E |


| 機械技術數據   |      |        |
|----------|------|--------|
| 重量       | [g]  | 1056.5 |
| 安裝       |      | 非齊平安裝  |
| 孔間隔      | [mm] | 80     |
| 閥門驅動的軸高度 | [mm] | 20     |

| 附件   |                                        |  |
|------|----------------------------------------|--|
| 供貨範圍 | 應用於致動器迴授的雙感測器: 1, AC2316               |  |
|      | 凸輪: 1, E12517                          |  |
|      | 間隔片: 1, E12526                         |  |
|      | 扁平電纜絕緣替代連接器: 1, E75471                 |  |
|      | 磁閥: 1, Norgren Herion 2623079303602400 |  |
|      | 消聲器: 2, 0014600                        |  |
|      | 連接電纜: 1, E10817                        |  |

| 注釋   |  |      |
|------|--|------|
| 包裝單位 |  | 1 件數 |

## 電氣連接

## 電氣連接 - 插座



## 輸出

|   |          |
|---|----------|
| 3 | 外部電源 -   |
| 4 | 開關輸出 1 + |

## 電氣連接 - 插頭



## 連接

## 連接

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |