

DL2003




МОНИТОР

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Артикул недоступен - архивная позиция

заменено на: DL2503; Artikel_lieferbar_bis_31_03_2014



- 1 ЖК дисплей
- 2 Кнопки для программирования
- 3 светодиод



Характеристики

Корпус	корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm]	78 x 45 x 120

Приложение

Применение	2-канальное аналоговое пороговое реле для стандартных аналоговых сигналов
------------	---

Электронные данные

Номинальное напряжение AC	[V]	110...240
Номинальное напряжение DC	[V]	27
Номинальный допуск напряжения	[%]	< 10
Номинальный допуск напряжения 2	[%]	20...10
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Мощность	[W]	5

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 50
Степень защиты клемм		IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



МОНИТОР

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Механические данные		
Вес [g]	0,354	
Корпус	корпус для установки на DIN рейку	
Размеры [mm]	78 x 45 x 120	
Материал	пластмасса	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, зелёный
		ЖК дисплей
Примечания		
Рекомендации	Артикул снят с производства	
электрическое подключение		
двухкамерные клеммные вводы: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC напряжение питания (L-)	
2	24 V DC напряжение питания (L+)	
3	Питание Транзисторные выходы (L+)	
4	аналоговый вход GND	
5	аналоговый вход In1 (0/4...20 mA)	
6	аналоговый вход In2 (0/4...20 mA)	
7	АС напряжение питания (L1)	
8	АС напряжение питания (N)	
9	не используется	
10	24 V DC Питание датчика (L+)	
11	24 V DC Питание датчика (L-)	
12	Транзисторный выход мониторинг сигнала pnp	
13	реле Out1 стандартный	
14	реле Out1 нормально открытый	
15	реле Out1 размыкающий контакт	
16	Транзисторный выход Out1 pnp	
17	Размыкание 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	Возврат, сброс 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	реле Out2 стандартный	
20	реле Out2 нормально открытый	
21	реле Out2 размыкающий контакт	
22	Аналоговый выход Out3 0/4...20 mA (+)	
23	Аналоговый выход Out3 0/4...20 mA (-)	
24	Транзисторный выход Out2 pnp	

Артикул недоступен - архивная позиция

заменено на: DL2503; Artikel_lieferbar_bis_31_03_2014