


E2M251




Anschlusskabel für Multiviewbox E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Schleppketteneignung
Ausführung	Zum Anschluss der MultiViewBox E2M250
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 60 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-45...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	322,8
Werkstoffe	Gehäuse: Zinkdruckguss; Dichtung: PBT
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss
Schleppketteneignung	ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei fester Verlegung ≥ 100 mm
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 3,85 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm ²	
Elektrischer Anschluss - Buchse	
Steckverbindung: 1 x M16, gerade; Codierung: A; Arretierung: Zinkdruckguss	



1	12 / 24 V DC rot
2	GND weiß
3	IN 1 blau
4	IN 2 braun
5	IN 3 weiß / gelb
6	IN 4 grau
7	nicht belegt
8	nicht belegt