




Acelerómetro

VIBRATION SENSOR



Características del producto

Rango de medición de vibraciones	[g]	-25...25
Rango de frecuencia	[Hz]	1...10000
Principio de medición		capacitivo

Campo de aplicación

Característica especial	Libre de halógenos; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión	para la conexión a electrónicas de diagnóstico externas VSE
Aplicación	detección de vibraciones

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	7,2...10,8 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 15
Resistencia de aislamiento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Clase de protección		III
Resistente a inversiones de polaridad		sí
Tipo de sensor		sistema microelectromecánico (MEMS)

Salidas

Salida analógica de corriente	[mA]	0...10
Carga máx.	[Ω]	300

Rango de configuración / medición

Rango de medición de vibraciones	[g]	-25...25
Rango de frecuencia	[Hz]	1...10000
Principio de medición		capacitivo
Sensibilidad	[μA/g]	142
Número de ejes de medición		1

VSA004



Acelerómetro

VIBRATION SENSOR

Precisión / variaciones	
Desvío de la linealidad	0,2 %
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Nota sobre la temperatura ambiente	cULus: < 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...80
Humedad relativa del aire máx. [%]	80; (40 °C: 50 % sin condensación)
Grado de protección	IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-6 20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF [años]	2660
Datos mecánicos	
Peso [g]	120,5
Tipo de montaje	tornillo de montaje
Materiales	Carcasa: inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm]	5
Mechanische Überlastfestigkeit [g]	500
Aptitud para cadenas portacables	sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para instalación fija : mín. 4 x diámetro del cable radio de curvatura para uso flexible : mín. 15 x diámetro del cable
Accesorios	
Componentes incluidos	Tornillo cilíndrico: 1 x M5 x 20, Torx 15
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, Ø 4 mm, apantallado; Longitud máx. del cable: 250 m; hilo de blindaje conectado a la carcasa; 4 x 0,14 mm ²	
azul	GND
negro	test
marrón	L+
blanco	Out
Apantallado	hilo de blindaje