




RFID-Tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



Montagebohrung Ø 4,0 x 3,7 mm



Einsatzbereich

Montage	Montage auf Metall und Nichtmetall	
Betriebstemperatur (aktiv) [°C]	-40...85	
Peaktemperatur (passiv) [°C]	125	

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz [MHz]	13,56
Speichergröße [bit]	896
Speichertyp	EEPROM
Chiptyp	ICODE SLIX
Anzahl der Blöcke	28
Blockgröße [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID-Standard	ISO 15693
Max. Lesezyklen	unbegrenzt
Max. Schreibzyklen	100000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Lagertemperatur [°C]	-40...125
Schutzart	IP 68

Zulassungen / Prüfungen

Funkzulassung	ISO 15693
---------------	-----------

Mechanische Daten

Gewicht [g]	1,6
Montageart	Montage auf Metall und Nichtmetall
Abmessungen [mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Werkstoffe	PPA GF30; Epoxydharz vergossen

Bemerkungen

Verpackungseinheit	10 Stück
--------------------	----------

E80381



RFID-Tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Weitere Daten

Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-