




Einweglichtschränke Sender

O6S-OOKG/0,30m/US



1 Lichtaustritt



Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	11; ((24 V))
Schutzklasse		III
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	633
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 10
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	300
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF	[Jahre]	2600
UL-Zulassung	Zulassungsnummer UL	E013
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	32,4

**Einweglichtschränke Sender**

O6S-OOKG/0,30m/US

Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35,4 x 13 x 21
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM
Optikwerkstoff	PMMA
Ausrichtung Optik	seitliche Optik
Anzugsdrehmoment [Nm]	0,5

Anzeigen / Bedienelemente


Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Bemerkungen

Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer AnschlussKabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A


**Anschluss**

Einweglichtschranke Sender

O6S-00KG/0,30m/US

Diagramme und Kurven

Funktionsreservekurve



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor