




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8/1M

article arrêté



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile	
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF	
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	70
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	118,4
Type tête de détection	droit	
Filetage tête de détection	M8	
Longueur totale	[mm]	1000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		
Matières	Adaptateur: PA	

**Fibres optiques système réflexion directe**

FT-30-A-A-M8/1M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M8, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M30
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces