





Toepassingsgebied		
Applicatie	voor max. 4 lees-/schrijf koppen type ANT41x/ANT51x	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 3000
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4	
Uitgangen		
Aantal digitale uitgangen	4	
Stroombelasting per uitgang	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfaces		
Communicatie interface	PROFIBUS DP	
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.0.79	
	Subnetmask: 255.255.255.0	
	Gateway IP-adres: 192.168.0.100	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Trillingsbestendigheid	IEC 60068-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[jaren]	101,69



RFID-verwerkingselektronica LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	390
Afmetingen	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materialen	bovendeel: PA Grivory GV5H oranje; bovendeel: TPE; onderste deel: GD-ALSi12	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	industriële voedingen	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
	Profibus-DP	1 x LED, rood
		1 x LED, groen
	Ethernet	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
	In- / uitgangen	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Beschermkapje: M12, E73004	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - Profibus IN		
Connector: M12; codering: B		
		
1	n.c.	
2	Rx/D/TxD-N	
3	n.c.	
4	Rx/D/TxD-P	
Elektrische aansluiting - Profibus OUT		
Connector: M12; codering: B		
		
1	P5V	
2	RXD/TxD-N	
3	DGND	
4	RXD/TxD-P	
5	n.c.	




RFID-verwerkingselektronica LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: M12; codering: A



1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.