

Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8/1M

uitloop artikel



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

118,4

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M8

Totale lengte

[mm]

1000

Minimale buigradius

[mm]

30; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

**Fibers als tasteruitvoering**

FT-30-A-A-M8/1M

Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M8, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk