


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

104

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

620

OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

180

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...60

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

49,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Lengte sensorkop	[mm]	35
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	3
Fiberstructuur		⊙
Kerndoorsnede	[mm]	1,2
Fiberdiameter	[mm]	2x 613 x 0,06
Buitendiameter	[mm]	2,2
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------