


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPTER SIL18



Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties
Montage	voor inbouw in T-stuk
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	300

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	94,8
Wijze van montage	voor inbouw in T-stuk
Materialen	Overwerpmoer: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Adapter: 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM 70 Shore A
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5
Procesaansluiting	schroefdraad M26 x 1,5
Insteekdiepte [mm]	28,5; (Meetelement SID, SFD, TN)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------