


Inlasadapter voor processensoren

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A



1 met lekkagekanaal



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor reservoirs, met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	50
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar]	50

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	166
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 30 mm
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ringen:, FKM
-----------------	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------