




RFID-tag

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-25...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	90

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	65536
Geheugentype	FRAM
Chip type	MB89R112
Aantal blokken	256
Blokgrootte [Byte]	32
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	onbegrensd

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

Zendtoelating	ISO 15693
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	3,85
Wijze van montage	montage op niet-metalen oppervlakten; (schroeven ; kleven op vlakke wand)
Afmetingen [mm]	Ø 30 / L = 3
Materialen	PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E80380



RFID-tag

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115