


O5S51A



Fotocel zender

O5S-OOKG/US100/3D



1 programmeerknoppen



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: 10...36)
Stroomopname	[mA]	20
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja

O5S51A



Fotocel zender

O5S-OOKG/US100/3D

Lichtsoort	rood licht	
Bereik		
Zender / ontvanger	zender	
Bereik [m]	< 25	
Bereik instelbaar	nee	
Max. lichtvlek diameter [mm]	625	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-10...50	
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	bij toepassing buiten Ex-omgeving: -25...60 °C	
Beschermklasse	IP 65	
Toelatingen / testen		
ATEX-apparaatkenmerk	 II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X	
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	617	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	332,5	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	105 x 30 x 62	
Materialen	behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPU; Beschermbeugel: roestvast staal	
Materiaal optiek	PMMA	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12; codering: A		



O5S51A

Fotocel zender

O5S-00KG/US100/3D



Aansluiting

