




RFID главата за четене / запис HF

DTRHF GNRWIDUS03



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Южна Корея; Сингапур; Украйна
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC; (Захранване само чрез обработващ модул DTE10x (съгл. EN 60950-1))
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	13,56
RFID стандарт	ISO 15693

Обхват на следене

Разстояние за запис / четене [mm]	180
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm]	90
Разстояние до ID tag [mm]	се отнася до 30-милиметров : монетен етикет; I-CODE SLI ≤ 40

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	DATA / DTE10x
--------------------------	---------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / 40 Земно притегляне (6 ms, непрекъснато)
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години]		509,62



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF GNRWIDUS03

Механични данни		
Тегло	[g]	94
Корпус		цилиндричен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 50
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS; LED прозорец: PEI

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт

Акcesoари	
Доставени артикули	Гайка 2 x M18 x 1

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

