


DN1031



Импулсно захранване 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 с пот.



Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	10
Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Обхват на входното напрежение	[V]	100...240
Изходно напрежение DC	[V]	24...28
Клас на защита		II; (IEC 61140)
Отложено включване	[s]	< 0,38
Изходящо напрежение	[V]	с възможност за регулиране
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	2,5
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[mV]	50
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Външна защита на входа		10 A; B
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

Изходи

Устойчив на късо съединение	да
Защита от претоварване	да



Импулсно захранване 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Надеждност на DC OK сигнала	24 V DC (30 mA)
-----------------------------	-----------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...70
Защита	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Механични данни

Тегло [g]	335
Тип на монтажа	релса; (TH35 (EN 60715); свободно пространство за конвекционно охлаждане 30 mm)
Размери [mm]	90 x 45 x 100
Материал	PC ABS

Дисплей / работни елементи

Дисплей	DCok	1 x Светодиод, зелен
---------	------	----------------------


Забележки

Забележки	изходящо напрежение съгл. SELV, PELV
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

пружинни клеми:

Връзка



- 1: основен
2: допълнителен