


AL4133



Ethernet модул с EtherCAT интерфейс

ETH Module PFL EC 16DI IP69K



В зависимост от версията някои светодиоди са неактивни



Приложение		
Приложение		хигиенни системи; I/O модули за приложение в масиви
Функция "Daisy-chain"		Захранване; интерфейс на Fieldbus
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток	[mA]	200...3900; (US)
Клас на защита		III
Сензор доставка САЩ		
Макс. токово натоварване общо	[A]	3,6



Ethernet модул с EtherCAT интерфейс

ETH Module PFL EC 16DI IP69K

Входове / изходи		
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 16	
Входове		
Брой цифрови входове	16; (тип 2 съгласно IEC 61131-2)	
Нивото на превключване е високо [V]	11...30	
Нивото на превключване е ниско [V]	0...5	
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да	
Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри	обратна функция	
Функции и параметри	функция	CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
	номер	8 (1 брояч за всеки порт)
	честота на броене	4500 Hz
	основен брояч	32 Bit (0...4.294.967.295)
	партиден брояч	16 Bit (0...65.535)
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	Ethernet	
Ethernet - EtherCAT		
Стандарт за предаване	100Base-TX	
Скорост на предаване	100 MBit/s	
Протокол	EtherCAT	
Фабричните настройки	MAC адрес: вижте табелката за типа	
Забележка за интерфейсите	AoE (ADS over EtherCAT)	
	CoE (CANopen over EtherCAT)	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...60	
Температура на съхранение [°C]	-25...85	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90	
Защита	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K)	
Степен на защита (NEMA 250)	6P	
Степен на замърсяване	2	
Химични среди	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	



Ethernet модул с EtherCAT интерфейс

ETH Module PFL EC 16DI IP69K

Механични данни		
Тегло	[g]	432,7
Материал	корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	EPDM	
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазна капачка: 1 x M12, неръждаема стомана, E12542	
Забележки		
Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - Ethernet		
Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: EPDM		
		
IN / OUT XF1, XF2		
1	TX +	
2	RX +	
3	TX -	
4	RX -	
5	не се използва	
Електрическо свързване - Захранване IN		
Конектор: M12; кодиране: L		
		
XD1		
1	+ 24 V DC (US) кафяв	
2	GND (UA) бял	
3	GND (US) син	
4	+ 24 V DC (UA) черен	
5	FE сив	



Ethernet модул с EtherCAT интерфейс

ETH Module PFL EC 16DI IP69K

Електрическо свързване - Захранване OUT

Конектор: M12; кодиране: L; уплътнение: EPDM




XD2

1	+ 24 V DC (US) кафяв
2	GND (UA) бял
3	GND (US) син
4	+ 24 V DC (UA) черен
5	FE сив

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM



Digital Input X1...X8

1	Захранване на сензора (US) L +
2	цифров вход 2
3	Захранване на сензора (US) L-
4	цифров вход 1
5	функционално заземяване