


ANT410



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF FBRWIDUS03



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC; (Захранване само чрез обработващ модул DTE10x (съгл. EN 60950-1))
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	13,56
RFID стандарт	ISO 15693

Обхват на следене

Разстояние за запис / четене [mm]	40
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm]	20
Разстояние до ID tag [mm]	Отнася се до 20-милметров монетен етикет; I-CODE SLI : ≤ 12 само за статични приложения

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	DATA / DTE10x
--------------------------	---------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години]		610,46



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF FBRWIDUS03

Механични данни

Тегло	[g]	83,75
Корпус		цилиндричен
Монтаж		екраниран монтаж
Размери	[mm]	M12 x 1 / L = 70
Означение на резбата		M12 x 1
Материал		корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт

Акcesoари

Доставени артикули	Гайка 2 x M12 x 1
--------------------	-------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

