


Модул за захранване на електронния прекъсвач

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 панел за етикетиране
- 2 терминали за натискане Превключващ изход 13/14
- 3 терминал за натискане 0 V
- 4 терминал за натискане 24 V DC



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	сѣгл. SELV/PELV
Номинално напрежение DC [V]	24
Входно напрежение DC [V]	19,2...30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC) [ms]	10
Входящ ток (номинално напрежение 24 V DC) [A]	40
Ток на затворената верига [mA]	10

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Температура на съхранение [°C]	-40...70
Защита	IP 20; (отпред)
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-3	Излъчване на смущения
	EN 61000-6-2	Устойчивост срещу смущения

Механични данни

Тегло [g]	67
Размери [mm]	80 x 12,5 x 98

DF1100



Модул за захранване на електронния прекъсвач

Fuse/Standard/24VDC/Module

Електрическо свързване

терминали за натискане:

контактен лост / лента:

Връзка

