

Свързващ кабел

VDOG040VAS0002P04STGH040VAS



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	5...80
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения

UL одобрение	Захранване	Class 2
--------------	------------	---------

Механични данни

Тегло [g]	84,9
Размери [mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Материал	корпус: PP Без халоген; уплътнение: EPDM
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения	да



Свързващ кабел

VDOG F040VAS0002P04STGH040VAS

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 2,0 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

