


Екраниран сензор за налягане

PM-,40BREZ01-E-ZVG/US



- 1 clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
the seal for the Triclamp process connection must have an inner diameter of at least 22 mm



ACS

UL US
LISTED

EC 1935/2004

EHEDG

Certified

FCM



Reg31

UK
CAUK
CA

Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1			
Обхват на измерване	-0,05...0,4 bar	-50...400 mbar	-0,725...5,8 psi	-5...40 kPa
Процес на свързване	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)			

Приложение

Система	контакти със златно покритие		
Измервателен елемент	керамично-капацитивна клетка за измерване на налягането		
Следене на температурата	не		
Приложение	с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост		
Среда	вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове		
Температура на средата [°C]	-25...150		
Мин. налягане на разрушаване	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Номинално налягане	8000 mbar	116 psi	800 kPa
Забележка за рейтинга на налягане	вземете предвид съпротивлението на натиск на скобата и уплътнението, използвано за свързване със скоба		
Устойчивост на вакуум [mbar]	-1000		
Вид на налягането	относителното налягане		
Без мъртва зона	да		

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC
------------------------	------------



Екраниран сензор за налягане

PM-,40BREZ01-E-ZVG/US

Мин. съпротивление на изолация	[MΩ]	100; (500 V DC)			
Клас на защита		III			
Защита срещу обръщане на полярността		да			
Принцип на измерване		хидростатично			
Интегриран следящ сензор		да			
2-проводен					
Консумация на ток	[mA]	3,5...21,5			
Отложено включване	[s]	1			
3-проводен					
Консумация на ток	[mA]	< 45			
Отложено включване	[s]	0,5			
Входове / изходи					
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1			
Изходи					
Общ брой на изходите		2			
Изходящ сигнал		аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)			
Брой цифрови изходи		1; (IO-Link)			
Брой аналогови изходи		1			
Аналогов токов изход		[mA]	4...20; (мащабируема)		
Макс. натоварване		[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)		
Устойчив на късо съединение		да			
Защита от претоварване		да			
Обхват на измерване / настройка					
Обхват на измерване		-0,05...0,4 bar	-50...400 mbar	-0,725...5,8 psi	-5...40 kPa
Аналогова начална точка		-50...320 mbar	-0,725...4,641 psi		-5...32 kPa
Аналогова крайна точка		30...400 mbar	0,435...5,802 psi		3...40 kPa
На стъпки от		0,1 mbar	0,001 psi		0,01 kPa
Фабрична настройка		ASP = 0,0 mbar	AEP = 400 mbar		
Прецизност / отклонения					
Повторяемост		[% от обхвата]	< ± 0,1; (с температурни колебания < 10 K; Turn down 1:1)		
Отклонение на характеристиките		[% от обхвата]	< ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (вкл. нулева точка и грешка в обхвата, нелинейност, хистерезис; Turn down 1:1)		
Линейност отклонение		[% от обхвата]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Отклонение на хистерезиса		[% от обхвата]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Дългосрочна стабилност		[% от обхвата]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)		
Температурен коефициент нулева точка		[% от обхвата за 10 K]	< ± 0,05		



Екраниран сензор за налягане

PM-,40BREZ01-E-ZVG/US

Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K]	< ± 0,15	
Общо отклонение в температурния диапазон	Температурен обхват	общо отклонение
	-25...15 °C	Отклонение на характеристиките ± 0,1 % на обхвата / 10 K
	15...80 °C	Отклонение на характеристиките
	80...150 °C	Отклонение на характеристиките ± 0,15 % на обхвата / 10 K
Забележка	за повече подробности вижте раздел Диаграми и графики	
Време за реакция		
Амортизация на аналоговия изход dAA [s]	0...4	
2-проводен		
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms]	30	
3-проводен		
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms]	7	
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
Профили	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO режим	не	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Данни за процеса, аналогови	3	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,2	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1410
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Температура на съхранение [°C]	-40...100	
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години]	323	
Забележка относно одобрението	фабричен сертификат, достъпен за изтегляне от www.factory-certificate.ifm	



Екраниран сензор за налягане

PM-,40BREZ01-E-ZVG/US

UL одобрение	Номер за одобрение на UL	J055
	Файл номер UL	E174189

Механични данни

Тегло [g]	392,4
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT
Материали (мокри части)	керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Мин. цикли на налягане	100 милиона
Процес на свързване	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	mbar; psi; kPa; mmWS; inH2O
---------	-----------------------------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка



- 1 конектор за 2-проводен режим (аналогов)
- 2 конектор за 3-проводен режим (аналогов / IO-Link)
- OUT1 : IO-Link
- OUT2 : аналогов изход




Екраниран сензор за налягане

PM-,40BREZ01-E-ZVG/US

диаграми и графики

влияние на температурата на
околната среда върху точността



X температура
Y общо отклонение