




Вихров разходомер с дисплей

SVK12XXX50KG/US-100



1 Rc 1/2
DN 8



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 2	
Обхват на измерване	1...20 l/min	0,06...1,2 m³/h
Процес на свързване	резбова връзка Rc 1/2 Вътрешна резба DN8	

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Приложение	за индустриални приложения
Среда	вода; гликолови разтвори; Охлаждащи течности
Температура на средата [°C]	-10...90



Вихров разходомер с дисплей

SVK12XXX50KG/US-100

Номинално налягане [bar]	12
Номинално налягане [MPa]	1,2
Забележка за рейтинга на налягане	до 40 ° C

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 3

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 2
-----------------------	--------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	2
Изходящ сигнал	аналогов сигнал
Брой аналогови изходи	2
Аналогов токов изход [mA]	4...20
Макс. натоварване [Ω]	500
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	1...20 l/min	0,06...1,2 m³/h
Обхват на дисплея	0...24 l/min	0...1,44 m³/h
Резолюция	0,1 l/min	0,005 m³/h
Аналогова начална точка ASP	0...16 l/min	0...0,96 m³/h
Аналогова крайна точка AEP	4...20 l/min	0,24...1,2 m³/h
На стъпки от	0,1 l/min	0,005 m³/h
Динамика на измерването	1:20	

Следене на температурата

Обхват на измерване [°C]	-10...90
Обхват на дисплея [°C]	-30...110
Резолюция [°C]	0,5
Аналогова начална точка [°C]	-10...70
Аналогова крайна точка [°C]	10...90
На стъпки от [°C]	0,5

Прецизност / отклонения

Мониторинг на потока	
Точност (в обхвата на измерване)	± 2 % MEW; (вода)
Повторяемост	± 0,5 % MEW



Вихров разходомер с дисплей

SVK12XXX50KG/US-100

Следене на температурата		
Прецизност	[K]	± 1
Време за реакция		
Мониторинг на потока		
Време за реакция	[s]	1; (dAP = 0)
Процес на затихване dAP стойност	[s]	0...5
Следене на температурата		
Динамична характеристика T05 / T09	[s]	T09 = 6
Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри	Амортизация на аналоговия изход dAA; Дисплей	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Забележка за температурата на околната среда	средна температура <80 ° C	
	средна температура <90 ° C: 0...50 °C	
Температура на съхранение	[°C]	-20...80
Защита	IP 65; IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
CPA Одобрение	номер на модела	001VO
	клас на точност	-
	максимално допустима грешка	± 2 % FS
	Q (min)	0,09 m³/h
	Q (t)	0,24 m³/h
	Q (max)	1,2 m³/h
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	5 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	с вода / 10...50 Hz 1 mm
		с вода / 50...2000 Hz 2 g
MTTF	[Години]	342
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	I002
Директивата за оборудване под налягане	Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване	
Механични данни		
Тегло	[g]	441,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT + PC-GF30; PPS; TPE-U	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM	
Усилие на затягане	[Nm]	30
Процес на свързване	резбова връзка Rc 1/2 Вътрешна резба DN8	
Забележки		
Забележки	MW = измерена стойност	
	MEW = Крайна стойност на диапазона на измерване	
Единица на опаковката	1 брой	

Вихров разходомер с дисплей


SVK12XXX50KG/US-100

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка




OUT1: аналогов изход Следене на температурата
 OUT2: аналогов изход обемно наблюдение на количеството на потока
 цветове съгласно DIN EN 60947-5-2
 Цветове на проводниците :

BK = черен
 BN = кафяв
 BU = син
 WH = бял

диаграми и графики

Загуба на налягане

dP [mbar] DN8



dP Загуба на налягане

Q обемно количество на потока

устойчивост на налягане (bar)

P [kPa]

