




Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Application		
Tenue en pression	[bar]	16
PMSA pour des applications selon NEC	[bar]	16
Tests / Homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	269
Matières	inox (1.4435 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité	
Raccord process	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4	
Remarques		
Quantité	1 pièces	