


SV7200



Sensor de vazão Vortex com display

SVR34XXXIRKG/US-100



1 G 3/4
DN 20



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2	
Alcance de medição	5...100 l/min	0,3...6 m³/h
Conexão de processo	conexão da rosca G 3/4 DN20	

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Aplicação	para aplicações industriais	
Substâncias	água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes	
Temperatura do fluido [°C]	-10...90	



Sensor de vazão Vortex com display

SVR34XXXIRKG/US-100

Resistência à pressão	[bar]	12
Resistência à pressão	[MPa]	1,2
Aviso da resistência à pressão		até 40 °C
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	4,3
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 30
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão	[s]	< 3
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2
Saídas		
Saídas totais		2
Sinal de saída		sinal de comutação; sinal de frequência; IO-Link; (configuráveis)
Função elétrica		PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais		2
Saída		abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de medição	5...100 l/min	0,3...6 m³/h
Escala do display	0...120 l/min	0...7,2 m³/h
Resolução	0,5 l/min	0,02 m³/h
Ponto de comutação SP	6...100 l/min	0,36...6 m³/h
Ponto de comutação e retorno rP	5...99 l/min	0,3...5,94 m³/h
Ponto final de frequência FEP	20...100 l/min	1,2...6 m³/h
Em passos de	0,5 l/min	0,02 m³/h
Frequência no ponto final FRP		100...1000
Dinâmica de medição		1:20
Controle de temperatura		
Alcance de medição	[°C]	-10...90
Escala do display	[°C]	-30...110



Sensor de vazão Vortex com display

SVR34XXXIRKG/US-100

Resolução	[°C]	0,5
Ponto de comutação SP	[°C]	-9...90
Ponto de comutação e retorno rP	[°C]	-10...89
Em intervalos de	[°C]	0,5
Ponto inicial de frequência FSP	[°C]	-10...70
Ponto final de frequência FEP	[°C]	10...90
Frequência no ponto final FRP	[Hz]	100...1000

Precisão / desvios

Controle de fluxo

Precisão (na área de medição)	$\pm 2 \% \text{ MEW}$; (água)
Repetibilidade	$\pm 0,5 \% \text{ MEW}$

Controle de temperatura

Precisão	[K]	± 1
----------	-----	---------

Tempos de reação

Controle de fluxo

Tempo de resposta	[s]	1; (dAP = 0)
Amortecimento do valor de processo dAP	[s]	0...5

Controle de temperatura

Tempo dinâmico de respostas T05 / T09	[s]	T09 = 6
---------------------------------------	-----	---------

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros	histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; Frequência de saída; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento; Unidade do display
---	--

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Dados do processo analógicos	2	
Dados do processo binários	2	
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	3
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	492

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
----------------------	------	--------



Sensor de vazão Vortex com display

SVR34XXIRKG/US-100

Aviso sobre a temperatura do ambiente	temperatura da substância < 80 °C
Temperatura de armazenamento [°C]	temperatura da substância < 90 °C: 0...50 °C
Proteção	-20...80
	IP 65; IP 67

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Homologação CPA	Número do modelo	001VO
	Classe de precisão	-
	falha máxima permitida	± 2 % FS
	Q (min)	0,36 m³/h
	Q (t)	1,2 m³/h
	Q (max)	6 m³/h
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	com água / 10...50 Hz 1 mm
		com água / 50...2000 Hz 2 g
MTTF [anos]		342
Certificado UL	Número de aprovação UL	I001
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda	

Dados mecânicos

Peso [g]	484,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Materiais em contato com o fluído	1.4404 (aço inoxidável / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Máx. torque de aperto [Nm]	30
Conexão de processo	conexão da rosca G 3/4 DN20

Observações

Observações	MW = valor de medição
	MEW = Valor final da faixa de medição
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Sensor de vazão Vortex com display

SVR34XXIIRKG/US-100

Conexão




OUT1:	Controle de fluxo
-	saída de comutação
-	Frequencia de saída
-	IO-Link
OUT2:	monitoramento de fluxo e monitortamento da temperatura
-	saída de comutação
-	Frequencia de saída
	Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2
	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco

diagrama e curvas

Perda de pressão

dP [mbar] DN20



dP Perda de pressão

Q vazão volumétrica

SV7200



Sensor de vazão Vortex com display

SVR34XXXIRKG/US-100

resistência à pressão (bar)

