




Sonde de niveau hydrostatique

SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1				
Etendue de mesure	0...1 bar	0...1000 mbar	0...14,5 psi	0...401,5 inH ₂ O	0...100 kPa

Application

Version	avec tube capillaire pour compensation de pression		
Application	pour les applications industrielles		
Fluides	Liquides		
Température du fluide [°C]	-10...85		
Pression d'éclatement min.	6 bar	87 psi	600 kPa
Tenue en pression	5 bar	72,5 psi	500 kPa
Type de pression	pression relative		

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC			
Classe de protection	III			
Protection contre l'inversion de polarité	oui			
Principe de mesure	hydrostatique			

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1			
-------------------------------	-----------------------------------	--	--	--

Sorties

Nombre total de sorties	1			
Sortie signal	signal analogique			
Nombre des sorties analogiques	1			
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20			
Charge maxi [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)			
Protection courts-circuits	oui			

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	0...1 bar	0...1000 mbar	0...14,5 psi	0...401,5 inH ₂ O	0...100 kPa
-------------------	-----------	---------------	--------------	------------------------------	-------------

Exactitude / dérives

Répétabilité [% du gain]	< 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)			
Exactitude type [% du gain]	< 0,25 (BFSL) / 0,5; (tient compte de la linéarité, du décalage du zéro et du gain)			
Ecart de linéarité [% du gain]	< 0,2 (BFSL)			
Stabilité à long terme [% du gain]	< 0,2; (par an)			



Sonde de niveau hydrostatique

SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE

Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K]	< ± 0,2; (0...50 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K]	< ± 0,2; (0...50 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-10...85
Température de stockage [°C]	-30...80
Protection	IP 68

Tests / Homologations

MTTF [Années]	403
Directive relative aux équipements sous pression	règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande

Données mécaniques

Poids [g]	1388,5
Matières	inox 1.4571 (316Ti); PA


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 15 m, FEP, Ø 7,5 mm

Raccordement



1: blindage (relié au boîtier)
Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
GN = vert