


Prozessadapter Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Dichtfläche
- 3 Leckagebohrung



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Einsatzbereich	
Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	16
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	100
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123 Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück