E40104

Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPTER SIL18



Einsatzbereich		
Applikation		für den industriellen Einsatz
Montage		zum Einbau in T-Stücke
Medien		Flüssige und gasförmige Medien
Druckfestigkeit	[bar]	300
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	94,8
Montageart		zum Einbau in T-Stücke
Werkstoffe		Überwurfmutter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Adapter: 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: FKM 70 Shore A
Sensorikanschluss		M18 x 1,5
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M26 x 1,5
Eintauchtiefe	[mm]	28,5; (Messfühler SID, SFD, TN)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück