


E12672



Konfektionierbare Buchse

SDOGX050ZDSFKPG



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Ausführung	L-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 63 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	53,2
Abmessungen [mm]	20 x 20 x 58
Werkstoffe	PA
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E12672



Konfektionierbare Buchse

SDOGX050ZDSFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: 1,5...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 8...13 mm; max. 1,5 mit Adernendhülsen

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

