


Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



- 1 Aseptoflex Vario
2 zone d'étanchéité

EC 1935/2004 

Application

Tenue en pression	[bar]	40
-------------------	-------	----

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	197
Matériaux en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4	
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	raccord pour tube DIN DN40 (1,5") DIN 11851	
Étanchéité	joint	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123
	bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------