


Adattatore a saldare per sensori di processo

WELDING ADAPT D50/G1



- 1 G1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
2 Lembo di tenuta

ACS EC 1935/2004 EHEDG Tested  Reg31

Applicazione

Montaggio	per pareti di spessore ridotto
Resistenza a pressione [bar]	50
Indicazioni per la resistenza alla pressione	per il collegamento sensore - adattatore

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	191,5
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	Adattatore a saldare Ø 50 mm
Guarnizione	Guarnizione

Accessori

Fornitura	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054
Accessori opzionali	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------